

高性能小型精密濾過機 オムニマイクロペット® PAT

小型少量濾過機 FP-1W/FP-1/FCP-3/FCP-6

用途

清酒・ワイン・洋酒・焼酎・醤油・調味液・食酢・清澄濾過・抽出エキス・化学薬品・水などの清澄濾過、無菌濾過、炭素濾過

最もコンパクトなハンディ濾過機

オムニマイクロペット FP-1W/FP-1



FP-1W


濾過機=1本立×2
ポンプ=3/8 モノフレックス
100V/200W
能力(1回)=50~500L

FP-1

濾過機=1本立
ポンプ=3/8 モノフレックス
100V/200W
能力(1回)=20~200L

特長:

- ① 自吸、空押しができるモノフレックスポンプ付で取扱が簡単
- ② 清澄濾過から無菌濾過まで使い方がいろいろです
- ③ 片手で持ち運びできるの軽量、ハンディタイプです (FP-1W : 16kg)
- ④ プリーツ状メンブレンカートリッジの採用で小型ながら多目的な濾過機です
- ⑤ 最後まで濾過でき、欠減がありません



1回で前濾過(荒濾過)と後濾過(仕上濾過)の2段濾過

オムニマイクロペット FCP-6/FCP-3



FCP-6


濾過機=前)6本立×1
後)2本立×2
ポンプ=1吋カスケード
200V/0.75Kw
能力(1回)=200~2000L

FCP-3

濾過機=前)3本立×1
後)1本立×2
ポンプ=1吋カスケード
200V/0.75Kw
能力(1回)=100~1000L

特長:

- ① ポンプと前濾過後濾過がコンパクトに一体化しており場所をとりません
- ② インバータ付きで無理のない理想的な濾過ができます
- ③ カートリッジの組み合わせで目的にあった濾過が自由自在にできます
- ④ プリコート状態が良く見える透明胴
- ⑤ 空気押しをしますと残液は殆どありません
- ⑥ 1回の濾過作業で2段階の濾過ができるので、品質を痛めず、仕上がりは最高です。更に欠減がありません。



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033

電話 東京(03)3551-5501(代表)

FAX 東京(03)3551-5021

E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店